

## EPIC® POWER LS1.5 A1



Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Custodia di montaggio EPIC® LS1.5 per contatti maschio

### Info

I contatti devono essere ordinati a parte

Made in Germany



Automazione industriale



Ampio campo di serraggio



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale



Robusto



interferenze



Impermeabile

### Vantaggi

Maggiore potenza per servomotori

Design anti-vibrazione

Versione EMC per cavi di grosse sezioni

### Applicazione

Impianti industriali

Servomotori e servo-azionamenti

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWER LS1.5 A1

### Dati tecnici

|                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002635<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)                          |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002635<br>ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)                            |
| Tensione Nominale (V):  | 630 V (contatti 3,6mm)<br>250 V (contatti 2mm)                                                                                      |
| Tensione di prova:      | 6 kV (contatti 3,6 mm)<br>4 kV (contatti 2 mm)                                                                                      |
| Corrente nominale (A):  | 70 A (contatti da 3,6 mm) a 25 °C<br>30 A (contatti da 2 mm) a 25 °C                                                                |
| Grado di inquinamento:  | 3                                                                                                                                   |
| Contatti:               | Ottone placcato oro                                                                                                                 |
| Numero di contatti:     | 3+PE+2(3.6mm/2mm)<br>3+PE+4(3.6mm/2mm)                                                                                              |
| Tipologia del contatto: | Contatto a crimpare: 0,75 - 10 mm <sup>2</sup> (contatti 3,6 mm)<br>Contatto a crimpare: 0,14 - 4,0 mm <sup>2</sup> (contatti 2 mm) |
| Materiale:              | Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata<br>Inserto: PA<br>Guarnizione: FPM                                               |
| Grado di protezione:    | IP 67                                                                                                                               |
| Cicli di innesto:       | 50                                                                                                                                  |
| Campo di temperatura:   | da -20 °C a +125 °C                                                                                                                 |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® POWER LS1.5 A1**

| Codice articolo                    | Descrizione articolo | Tipo di fissaggio | Configurazione dei contatti | Pezzi / confezione |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| Tipo LS1.5 A1 per contatti maschio |                      |                   |                             |                    |
| 44429308                           | EPIC® POWER LS1.5 A1 | Ø4,2mm (4x)       | 3+PE+2                      | 1                  |
| 44429309                           | EPIC® POWER LS1.5 A1 | Ø4,2mm (4x)       | 3+PE+4                      | 1                  |