

## EPIC® POWERLOCK Contatti a vite

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti filettati EPIC® POWERLOCK 400A da 50mm<sup>2</sup> a 120mm<sup>2</sup>

### Info

A vite max. 400 A

Non collegare con versioni a crimpare (660A)

Made in Europe



### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® POWERLOCK Contatti a vite**

Codice articolo	Descrizione articolo	Versione	Abbinabile a	Pezzi / confezione
44420241	POWERLOCK SP M12	contatto incavo, filettatura M12 per capicorda	Per base A1	1
Maschio - per forma costruttiva A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	contatto a lamella fonte, filettatura M12 per capocorda	per tipo A6	1
Maschio - per forma costruttiva A6 S				
44420232	POWERLOCK SS 120	120mm <sup>2</sup>	per tipo F6	1
Maschio - per forma costruttiva D6 S				
44420237	POWERLOCK QS 120	120mm <sup>2</sup>	Per base D6	1

Ultimo aggiornamento (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWERLOCK Contatti a vite

