


EPIC® H-A 32 SDRL-BO

Custodie robuste per 2 inserti

The compact robust housing has 2 cable entries and pivots for a double lever, which makes it the ideal option for use in control systems.

Info

Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 32



Impermeabile



Robusto



Resistenza meccanica



Automazione industriale

Vantaggi

Adatta per due inserti della serie H-A, H-D o STA. Salvaspazio

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto

Base da pannello
Doppia leva o perni per doppia leva
2 ingressi cavo laterali
Versione con coperchio metallico

Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 SDRL-BO

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) IP 40 (cover closed)
Testato VDE:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-A 32 SDRL-BO

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Manicotto
Custodia H-A: base da parete (coperchio, 2 ingressi cavo, perni per doppia leva)				
70516200	H-A 32 SDRL-BO 21	-	21	sì
70516400	H-A 32 SDRL-BO 29	-	29	sì
79516200	H-A 32 SDRL-BO M25	25	-	sì
79516400	H-A 32 SDRL-BO M32	32	-	sì