

EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

Robusta custodia industriale



La custodia universale in metallo con piolini per una leva diretta e 2 ingressi cavo è in grado di resistere, per un breve intervallo, a temperature fino a +125 gradi.

Info

Versione con doppia leva per una maggior sicurezza

Per inserire facilmente 2 cavi

Indice di protezione testato UL50E



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

Custodia di dimensioni ridotte con leva singola e doppia. Per ogni applicazione è disponibile la custodia appropriata

Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

Caratteristiche del prodotto

Base da pannello, versione alta
Doppia leva o perni per doppia leva
2 ingressi cavo laterali
Versione con coperchio metallico

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (bloccato) IP 40 (coperchio chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Pezzi / confezione
Custodia H-B: base da parete (coperchio, 2 ingressi cavo, perni per leva doppia, versione alta)				
70046200	H-B 10 SDRLH-BO 21	-	21	5
79046200	H-B 10 SDRLH-BO M25	25	-	5
79046400	H-B 10 SDRLH-BO M32	32	-	5