

EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti per PCB

Inserti per connettore circolare M23


Inserti EPIC® a 17 vie per circuiti stampati

Info

Con contatti per PCB

solo per custodia tipo A1, B1, B2

Made in Germany



Automazione industriale



Eolico



Buona resistenza chimica



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Robusto



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Inserti con a saldare per circuiti stampati. Ideali per l'utilizzo in combinazione con le basi M23 Tipo B1 e B2 per montaggio da retro pannello.

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti per PCB

Applicazione

Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di apparecchiature

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	in conformità con IEC 61984: 50 V
Tensione di prova:	0,8 kV
Corrente nominale (A):	7 A
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 4 mOhm
Contatti:	Ottone placcato oro
Numero di contatti:	17 Contatti a saldare da 17 * 1 mm
Tipologia del contatto:	A saldare Ø1,0 mm per montaggio su circuito stampato. Lunghezza terminale dal bordo posteriore della custodia B1/B2: 4mm
Cicli di innesto:	100
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

Nota

Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti per PCB

Codice articolo	Descrizione articolo	Inserti	Numero contatti (inclusi)	Configurazione dei contatti	Pezzi / confezione
Inserti 17 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)					
44420160	Tipo P	contatti maschio a saldare per circuito stampato	17	17	5
44420161	Tipo P	contatti femmina a saldare per circuito stampato	17	17	5
Inserti 17 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)					
44420162	Tipo E	contatti maschio a saldare per circuito stampato	17	17	5
44420163	Tipo E	contatti femmina a saldare per circuito stampato	17	17	5

EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti per PCB

