


EPIC® H-A 48 TS

Custodie robuste per 3 inserti

Tale custodia con piolini per una leva doppia e un ingresso cavo laterale può alloggiare 3 matrici ed è idonea per i sistemi di controllo.

Info

Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 48



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

In questa custodia è possibile inserire tre inserti, ognuno adatto per la dimensione H-A 16, per arrivare ad avere un totale di 48 contatti

Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari

Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto

Custodia volante

Doppia leva o perni per doppia leva

ingresso laterale

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 TS

Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale:

Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia

Leva: acciaio zincato

Guarnizione: NBR

Grado di protezione:

IP 65 (chiuso)

Campo di temperatura:

da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® H-A 48 TS

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Manicotto	Pezzi / confezione
Custodia H-A: custodia volante (ingresso laterale, perni per leva doppia)					
10630800	H-A 48 TS 29	-	29	sì	1
10630900	H-A 48 TS 29	-	29	-	1
19630800	H-A 48 TS M32	32	-	-	1
19635600	H-A 48 TS M40	40	-	-	1