





## EPIC® H-EE 18

Inserti H-EE ad elevata densità di contatti sulla base della serie H-BE.

La matrice per connettori rettangolari con 18 contatti torniti è stata concepita per un numero elevato di poli su una superficie piccola. Può essere, ad esempio, utilizzata nell'industria meccanica.

### Info

Matrici con alta densità di contatti per potenza media



Automazione industriale



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Gli inserti H-EE con contatti torniti sono concepiti per un elevato numero di contatti e in spazi ristretti.  
In accoppiamento con le custodie H-B.

### Applicazione

Ingegneria meccanica  
Impianti industriali  
Costruzione di apparecchiature

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V):

IEC: 500 V  
UL: 600 V  
CSA: 600 V

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-EE 18**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tensione di prova:      | 6 kV                                                    |
| Corrente nominale (A):  | CSA: 16 A<br>IEC: 16 A<br>UL: 16 A                      |
| Grado di inquinamento:  | 3                                                       |
| Resistenza di contatto: | < 2 mOhm                                                |
| Contatti:               | Argentati/dorati                                        |
| Numero di contatti:     | 18 + PE                                                 |
| Tipologia del contatto: | Collegamento a crimpare: 0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>      |
| Cicli di innesto:       | 100                                                     |
| Testato VDE:            | Testato UL:<br>UL File Number: E75770                   |
| Campo di temperatura:   | da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C |

**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® H-EE 18

| Codice articolo                 | Descrizione articolo | Tipo di contatto | Descrizione articolo | Numero di contatti operativi | Pezzi / confezione |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| H-EE 18 Collegamento a crimpare |                      |                  |                      |                              |                    |
| 10182400                        | H-EE 18 SC           | maschio          | tornito              | 1 - 18                       | 10                 |
| 10183400                        | H-EE 18 BC           | femmina          | tornito              | 1 - 18                       | 10                 |

## EPIC® H-EE 18

