

EPIC® STA 6 a saldare

Inserto STA con contatti a molla


La matrice con collegamento a saldare è appositamente concepita per l'impiego nei laboratori elettronici o sistemi di controllo. L'intervallo di temperatura rientra tra -40 e +80 gradi.

Info

Per un affidabile trasmissione del segnale in condizioni ambientali difficili

Robusti contatti a molla

Made in Germany



Automazione industriale

Vantaggi

Ottima superficie di contatto grazie alla struttura a molla

Inserto STA con contatti a molla

Applicazione

Impianti di comando

Tecnologia "Rack"

Laboratori elettronici

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V):

IEC: 24 V AC, 60 V DC

UL: 48 V

CSA: 48 V

Corrente nominale (A):

IEC: 10 A

UL: 10 A

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 6 a saldare

	CSA: 10 A
Grado di inquinamento:	2
Resistenza di contatto:	< 3 mOhm
Contatti:	Argentati
Numero di contatti:	6
Tipologia del contatto:	Collegamento a saldare: fino a 1,5mm ²
Lunghezza di spelatura (mm):	5
Cicli di innesto:	100
Testato VDE:	Testato UL:
	UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® STA 6 a saldare

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
STA 6 a saldare				
10485200	STA 6 SL	maschio	1 - 6	10
10487200	STA 6 FL	femmina	1 - 6	10