


SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, pressacavo metrico in ottone, elevata resistenza al freddo e resistenza di impatto al freddo, elevata stabilità meccanica

Info

Per temperature estremamente basse



Buona resistenza chimica



Resistente alle basse temperature



Resistente alla corrosione



Resistenza meccanica



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Elevata resistenza meccanica alle basse temperature

Alta resistenza alle basse temperature

Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Ottimale scarico della trazione

Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

In aree dove la stabilità meccanica e l'elevata resistenza al freddo sono fondamentali

Impianti di climatizzazione

Impianti a bassa temperatura, celle frigorifere

Settore off-shore

Impianti industriali

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® COLD NPT

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® COLD-R NPT con anello di tenuta ridotto per serrare cavi con diametro esterno inferiore

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserito: poliammide speciale Anello di tenuta: silicone O-ring: silicone
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar (NPT 1/4" - 1/2") IP 68 - 5 bar (NPT 3/4" - 2") NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	da -70°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® COLD NPT

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® COLD NPT						
53113700	NPT 1/4"	4 - 7	16	36.0	15	100
53113701	NPT 3/8"	5 - 10	20	39.7	15	100
53113702	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	50
53113703	NPT 3/4"	9 - 17	29	44.5	15	25
53113704	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53113705	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	15	10
53113706	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5
53113707	NPT 2"	34 - 45	67	63.5	17	5
SKINTOP® COLD-R NPT						
53113710	NPT 1/4"	3 - 5	16	36.0	15	100
53113711	NPT 3/8"	4,5 - 7	20	39.7	15	100
53113712	NPT 1/2"	6 - 10	24	42.5	15	50
53113713	NPT 3/4"	7 - 13	29	44.5	15	25
53113714	NPT 1"	8 - 15	36	49.0	15	25
53113715	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57.5	17	10
53113716	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61.5	17	5
53113717	NPT 2"	28 - 39	67	63.5	17	5