


SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, pressacavo in ottone nichelato con filetto NPT conico ed ampi intervalli di serraggio variabili per un'eccellente scarico della trazione



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Filettatura NPT conica

Massima affidabilità

Ottimale scarico della trazione

Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.

Industria chimica

Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Costruzione di macchine e macchinari

Impianti industriali

SKINTOP® MS NPT

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® MSR NPT con guarnizione di serraggio ridotta per serrare cavi con diametro esterno inferiore

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserito: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C Statico: da -40 ° C a +100 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® MS NPT

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® MS NPT						
53112004	NPT 1/4"	3,5 - 7	16	36.0	15	100
53112014	NPT 3/8"	4,5 - 9	20	39.7	15	100
53112024	NPT 1/2"	7 - 12,5	24	42.5	15	50
53112034	NPT 3/4"	9 - 16,5	29	44.5	15	25
53112044	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112054	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112064	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5
53112074	NPT 2"	34 - 45	67	63.5	17	5
SKINTOP® MSR NPT						
53112006	NPT 1/4"	1 - 5	16	36.0	15	100
53112016	NPT 3/8"	2 - 7	20	39.7	15	100
53112026	NPT 1/2"	5 - 10	24	42.5	15	50
53112036	NPT 3/4"	6 - 13	29	44.5	15	25
53112046	NPT 1"	7 - 15	36	49.0	15	25
53112056	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57.5	17	10
53112066	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61.5	17	5
53112076	NPT 2"	28 - 39	67	63.5	17	5

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16