


## SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE, sistema passacavi resistente all'olio, intervallo di serraggio variabile e fissaggio modulo antivibrazione

### Info

Innovativo sistema multiplo passacavi con campi di serraggio variabili per una grande flessibilità durante il montaggio. Durante lo smontaggio il telaio non deve essere rimosso dalla custodia, il modulo passacavo rimane fissato al cavo.



Ampio campo di serraggio



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Ingombri ridotti



Connettore con custodia standard

### Vantaggi

Intervallo di serraggio variabile  
Sistema di fissaggio antivibrazioni  
Dispositivo antitrazione  
Resistenza agli oli  
Semplifica i lavori di manutenzione grazie al facile montaggio e smontaggio

### Applicazione

Per l'installazione di cavi precablati  
Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo  
Quadri elettrici e apparecchi  
Installazioni elettroniche  
Automazione industriale

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® CUBE

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL 50, UL 50E, CSA C22.2

UL 508A per sistemi di comando industriali (ad es. quadri elettrici)

UL File No. E349737

### Costruzione

Il sistema SKINTOP® CUBE è composto dal telaio SKINTOP® CUBE FRAME e dai moduli passacavo SKINTOP® CUBE MODULE.

Per fori di connettori industriali che necessitano di aperture con dimensioni standard.

Per fori di connettori industriali a 16 poli (36 x 86 mm)

Per fori di connettori industriali a 24 poli (36 x 112 mm)

### Note

SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND utilizzabile come modulo cieco o per intervallo di serraggio 1-3 mm

Per un migliore scarico della trazione, il fascio di cavi può essere fissato con l'aiuto di una fascetta

### Dati tecnici

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000240<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Ingresso cavi                                                                                               |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000240<br>ETIM 6.0 Class-Description: Portacavi                                                                                                     |
| Certificazioni:         | UL File No. E349737<br>Comportamento al fuoco secondo UL94 HB (telai) e V-0 (moduli)                                                                                     |
| Note:                   | Per le misure di montaggio e le possibilità di collegamento dei telai<br>ved. allegato T21                                                                               |
| Materiale:              | Telaio: Poliammide rinforzato con fibra di vetro<br>Guarnizione piatta del telaio: CR<br>Moduli passacavo: Polipropilene speciale<br>Guarnizione moduli passacavo: LSE 2 |
| Grado di protezione:    | IP 64                                                                                                                                                                    |
| Campo di temperatura:   | Posa mobile: da -20°C a +80°C<br>Statico: da -40°C a +80°C                                                                                                               |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® CUBE**

| Codice articolo                | Descrizione articolo / dimensioni   | Ø F mm      | Max. numero di esecuzioni | Pezzi / confezione |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| SKINTOP® CUBE Telaio           |                                     |             |                           |                    |
| 52220000                       | SKINTOP® CUBE FRAME 16              | -           | 8                         | 1                  |
| 52220001                       | SKINTOP® CUBE FRAME 24              | -           | 10                        | 1                  |
| SKINTOP® CUBE Moduli passacavo |                                     |             |                           |                    |
| 52220004                       | SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 CIECO    | 1.0 - 3.0   | -                         | 5                  |
| 52220002                       | SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 PICCOLO  | 4.0 - 6.0   | -                         | 5                  |
| 52220003                       | SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 GRANDE   | 6.0 - 9.0   | -                         | 5                  |
| 52220040                       | SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS | -           | -                         | 5                  |
| 52220005                       | SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 PICCOLO  | 9.0 - 12.0  | -                         | 5                  |
| 52220006                       | SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 GRANDE   | 12.0 - 16.0 | -                         | 5                  |
| 52220007                       | SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 CIECO    | -           | -                         | 5                  |

## SKINTOP® CUBE

