EPIC® H-BE 6 Push-In

Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice standard con collegamento filettato, contatto a crimpare, morsetto a molla o bloccaggio Push-in è ad esempio idonea per l'impiego nell'industria della plastica.

Info

Push-in: facile e veloce, tecnologia di connessione senza attrezzi
Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
Matrice multifunzionale per applicazioni versatili



- Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione
- Automazione industriale
- guida
- Tempo di montaggio
- Robusto
- Resistente alla temperatura

Vantaggi

L'inserimento dei conduttori con puntalini nei connettori Push-in consente sicurezza e risparmio di tempo nel montaggio senza attrezzi

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 6 Push-In

Il pulsante arancione facilita l'inserimento e l'estrazione dei fili
Punto di prova per puntale standard di mm. 2 per facilitare il test degli inserti plug-in
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.

Applicazione

Ingegneria meccanica
Industria plastica
Tecnologia per lo spettacolo
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	lega di rame, argentati
Numero di contatti:	6 + PE
Tipologia del contatto:	terminazione push- in: 0,14 - 2,5 mm^2
Lunghezza di spelatura (mm):	10
Materiale:	Poliammide PA
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 6 Push-In

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Protezione sul conduttore	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
H-BE 6 Push-In					
44423200	EPIC® H-BE 6 SP	maschio	sì	1 - 6	10
44423201	EPIC® H-BE 6 BP	femmina	sì	1 - 6	10

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 6 Push-In



Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16