SKINTOP® MULTI-M

Passacavi multiplo con filettatura di raccordo metrica

Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

Info
Passacavi multiplo rotondo e compatto con innovativa tecnologia gel







- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Automazione industriale
- Ampio campo di serraggio
- Privo di alogeni
- Tempo di montaggio
- Scarico della trazione ottimale
- Ingombri ridotti
- affidabilità
- Resistente ai raggi UV

Ultimo aggiornamento (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M

Vantaggi
L'ingresso multiplo dei cavi consente densità di cablaggio più elevate (fino a 30 cavi a seconda del tipo scelto).
Dimensione, variabile di circa 4 mm, zone di serraggio per diversi diametri di conduzione.
Introduzione diretta del cavo senza foratura preliminare dei passacavi.
La flessibilità nella scelta del diametro del cavo riduce la varietà di pezzi a magazzino e garantisce vantaggi logistici e economici.
Montaggio semplice sulla custodia mediante avvitamento o fissaggio con il controdado.

Applicazione
Per la tenuta ermetica e lo scarico della trazione, per l'inserimento multiplo di cavi non cablati.
Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi o con oli.
Adatto alla posa esterna.

Caratteristiche del prodotto
I passaggi cavo non occupati rimangono saldamente chiusi sigillati grazie alla tecnologia del gel elastico con l'innovativa tecnologia a membrana.
La migliore tenuta ermetica possibile rispetto alla custodia e ai cavi consente di raggiungere il grado di protezione IP 68.
Certificazione UL come da scheda tecnica che permette l'utilizzo del prodotto nel mercato nordamericano.

Riferimenti normativi/approvazioni
UL 50, UL 50E, CSA C22.2
UL 508A per sistemi di comando industriali (ad es. quadri elettrici)
UL File No. E349737

Incluso
SKINTOP® MULTI-M incluso controdado e O-ring

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 Descrizione classe ETIM 5.0 : Ingresso cavi
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000240 ETIM 6.0 Class-Description: Portacavi
Certificazioni:	UL File No. E349737 Autoestinguente secondo UL94 V-2 Hazard Level HL 2 a norma EN 45545-2
Note:	Su richiesta: - configurazione foro individuale - altre misure di filettatura metrica
Materiale:	Telaio: policarbonato Guarnizione: gel O-Ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68
Campo di temperatura:	con O-ring da -20 ° C a + 100 ° C senza O-ring da -30 ° C a + 110 ° C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SKINTOP® MULTI-M

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Max. numero di esecuzioni	Numero cavi x Ø cavo	Misura della chiave SW mm	Pezzi / confezione
52220140	M25x1,5	4	4 x 2-6 mm	30	1
52220143	M25x1,5	3	1 x 6-10mm, 2 x 2-6mm	30	1
52220146	M32x1,5	8	8 x 2-6mm	36	1
52220149	M32x1,5	6	3 x 6-10mm, 3 x 1-4mm	36	1
52220110	M40x1,5	12	2 x 1-4 mm, 10 x 2-6 mm	46	1
52220113	M40x1,5	6	5 x 6-10mm, 1 x 4-8mm	46	1
52220111	M50x1,5	18	18 x 2-6 mm	55	1
52220114	M50x1,5	8	8 x 6-10mm	55	1
52220112	M63x1,5	30	30 x 2-6 mm	66	1
52220115	M63x1,5	14	14 x 6-10mm	66	1

Ultimo aggiornamento (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M









Ultimo aggiornamento (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16