

EPIC® H-D 64 tornito


Inserti multipolari per contatti a crimpare meccanizzati

La matrice per connettori rettangolari è ideale per l'impiego in applicazioni che necessitano di un elevato numero di contatti. Tale condizione si rispecchia, ad esempio, nella costruzione di macchinari ed impianti.

Info

Per contatti per lavorazione con crimpatrice rapida

Made in Europe



Automazione industriale



Ingombri ridotti



Robusto

Vantaggi

Gli inserti della serie di connettori H-D sono concepiti per le applicazioni in cui è richiesto un elevato numero di contatti, pur mantenendo delle dimensioni ridotte sul connettore

Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 64 tornito

Tensione Nominale (V):	IEC: 250 V UL: 250 V
Tensione di prova:	2,5 kV
Corrente nominale (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	Argentati/dorati
Numero di contatti:	64 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm ²
Cicli di innesto:	100
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-D 64 tornito

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Descrizione articolo	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
11272000	H-D 64 SCM	maschio	tornito	1 - 64	10
11273000	H-D 64 BCM	femmina	tornito	1 - 64	10