

EPIC® MH 1 PE 250A

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

-

Info

Modulo conduttore di protezione per un collegamento PE sicuro

Sistema di connettori modulari, combinabile con lo standard di mercato



Vantaggi

Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato

Modulo conduttore di protezione (PE) per un collegamento PE sicuro e il collegamento di telaio e custodia

Contatto a crimpare fino a 95mm² per la massima sicurezza di contatto con cavo

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

Ingegneria meccanica

Energie rinnovabili

Produzione di apparecchiature di prova

Impianti industriali

Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Tensione Nominale (V):	1000 V AC/DC
Tensione di prova:	8 kV
Corrente nominale (A):	250
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Numero di contatti:	1
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 25mm ² ... 95mm ² Trefoli 4mm ² per collegamento PE al telaio del modulo
Materiale:	Poliammide PA
Cicli di innesto:	500
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1 PE 250A

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® MH 1 PE 250A

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Slots	PL_VERPACKUNGSEINHEIT1
44423354	EPIC® MHS 1 PE CM 250A	maschio	2	1
44423355	EPIC® MHB 1 PE CM 250A	femmina	2	1