

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti



Ingombri ridotti



affidabilità



Connettore con custodia standard

Vantaggi

Corregge la differenza di grandezza tra la filettatura del pressacavo e la filettatura di alloggiamento.

Garantisce la flessibilità nella selezione di un pressacavo in quanto è indipendente dalla foratura del pannello.

I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro per cento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

Per l'impiego con un pressacavo metrico la cui filettatura di raccordo è più piccola del foro filettato presente.

Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Su richiesta:

Disponibile anche con O-ring montato

SKINDICHT® MR-M

Materiale: Ottone, nichelato
Campo di temperatura: da -60°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SKINDICHT® MR-M

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina M2	Pezzi / confezione
SKINDICHT® MR-M			
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5	10
52006575	72 x 2	63 x 1,5	1
52104310LF	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311LF	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312LF	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313LF	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314LF	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315LF	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316LF	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317LF	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318LF	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319LF	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320LF	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321LF	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322LF	63 x 1,5	50 x 1,5	10
SKINDICHT® MR-M ottone nudo			
52006579	80 x 2	75 x 1,5	1

Ultimo aggiornamento (29.01.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16