

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi



Vantaggi

Disponibile per dimensioni di filettatura fino a PG7 a PG48.

I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro per cento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

Per il bloccaggio di un pressacavo SKINTOP® /SKINDICHT® sul lato interno del fissaggio (ad es. custodia).

Per custodie a parete sottile senza filettatura, che consentono un solo foro passante.

Resiste ad elevate sollecitazioni meccaniche.

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -60 °C a +200 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® SM

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Altezza (mm)	Misura della chiave SW mm	Dimensione angolo lontano	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SM					
52003490	PG 7	2.8	15	16,6	100
52003500	PG 9	2.8	18	20	100
52003510	PG 11	3.0	21	23,5	100
52003520	PG 13,5	3.0	23	25,5	100
52003530	PG 16	3.0	26	29	100
52003540	PG 21	3.5	32	35,5	50
52003550	PG 29	4.0	41	45	50
52003560	PG 36	5.0	51	56	25
52003570	PG 42	5.0	60	65	25
52003580	PG 48	5.5	64	69	25
52003490LF	PG 7	2.8	15	16,6	100
52003500LF	PG 9	2.8	18	20	100
52003510LF	PG 11	3.0	21	23,5	100
52003520LF	PG 13,5	3.0	23	25,5	100
52003530LF	PG 16	3.0	26	29	100
52003540LF	PG 21	3.5	32	35,5	50
52003550LF	PG 29	4.0	41	45	50
52003560LF	PG 36	5.0	51	56	25
52003570LF	PG 42	5.0	60	65	25
52003580LF	PG 48	5.5	64	69	25