


## SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE, pressacavo PG con guarnizione settoriale e raccordo esagonale



Robusto

### Vantaggi

Con guarnizione settoriale per adattarsi a diversi diametri di cavo  
Meno versioni da stoccare in magazzino

### Applicazione

Pressacavo in ottone con dado esagonale e guarnizione settoriale variabile.

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG

### Note

Per ulteriori accessori consultare la sezione SKINDICHT® EV  
Utilizzare solo controdati SKINDICHT® SM

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441  
Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441  
ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione:

Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta:

Disponibile con filettatura lunga  
PG da 11 a 36 disponibile con guarnizione settoriale in Viton®

Materiale:

Corpo: ottone nichelato  
Guarnizione settoriale: CR

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SVRE

Grado di protezione:	IP 54
Campo di temperatura:	da -20°C a +80°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® SVRE**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Guarnizione settoriale ØF (mm)	SW1 / SW2 mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SVRE							
52005540	SVRE 9	5.0 - 8.0	5/8	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52000310	SVRE 11	7.0 - 10.0	7/10/12,5	20.0 / 18.0	22.6	6	50
52000320	SVRE 13,5	7.0 - 13.0	7/10,5/13/16	22.0 / 20.0	26.1	6,5	50
52000330	SVRE 16	8.0 - 16.0	8/10,5/13,5/16	24.0 / 22.0	27.1	6,5	50
52000340	SVRE 21	11.0 - 20.0	11/15/18/20	30.0 / 28.0	29.6	7	50
52000350	SVRE 29	18.0 - 27.0	19/23/27/31	40.0 / 37.0	32.6	8	50
52000360	SVRE 36	24.0 - 35.0	25/28/31/35	50.0 / 47.0	38.6	9	20
52005550	SVRE 42	30.0 - 42.5	35,5/39/42,5/46	57.0 / 54.0	43.6	10	10
52005560	SVRE 48	36.0 - 47.0	40,5/44/47/50,5	64.0 / 60.0	45.1	10	10

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16