SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, guarnizioni settoriali, un'unica guarnizione per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi

Vantaggi
Una sola guarnizione per diversi campi di serraggio
Le diverse incisioni permettono di regolare la dimensione con l'aiuto di un coltello.

Applicazione
Guarnizione settoriale per pressacavi SKINDICHT®

Note
Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta
Colore standard:	Nero
Materiale:	CR
Campo di temperatura:	da -20 °C a +80 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SKINDICHT® E-M

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø esterno x fori (mm)	Spessore (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® E-M				
52100620	E-M 12	10.0 x 5	5.0	250
52100621	E-M 16	13.8 x 3/6/9	5.5	250
52100622	E-M 20	17.6 x 4/7/10/13	6.0	250
52100623	E-M 25	22.6 x 8,5/11,5/14,5/17,5	7.5	100
52100624	E-M 32	29.6 x 16/19/22/25	9.5	100
52100625	E-M 40	37.6 x 23/26/29/32	12.0	50
52100626	E-M 50	47.6 x 30/33/36/39	12.0	50
52100627	E-M 63	60.6 x 36/39/42/45	14.0	50

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16