


SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, pressacavo metrico in ottone con guarnizione settoriale ed elevata stabilità meccanica, elevato scarico della trazione



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale

Vantaggi

Con guarnizione settoriale per adattarsi a diversi diametri di cavo
Elevato scarico della trazione
Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Applicazione

Pressacavo antistrappo a doppio staffa, per condizioni di applicazioni severe
Cantieri
Impianti industriali
Costruzione di motori elettrici

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

SKINDICHT® SHZ-M-XL ha la stessa struttura di SKINDICHT® SHZ-M, ma presenta una filettatura lunga per pareti spesse
Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
Denominazione d'ordine esemplificativa: SKZ-M 16 / 9 16 = filettatura di raccordo metrica 9 = filettatura funzionale PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SKZ-M

Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale:	Corpo: Ottone nichelato Guarnizione settoriale: CR/NBR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 55
Campo di temperatura:	da -20°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® SKZ-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Max misura di montaggio (mm)	Filettatura PG	SW1 / SW2 mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Apertura F (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SKZ-M									
52106800	M 16 x 1,5	5.0 - 8.0	24	9	18 / 17	29.0	5	10.0	50
52106810	M 20 x 1,5	7.0 - 10.0	27	11	22 / 20	30.0	6	12.0	50
52106820	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	30	13,5	22 / 22	33.5	6	14.0	25
52106830	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	33	16	24 / 24	34.5	6	15.0	25
52106840	M 25 x 1,5	-	42	21	30 / 30	41.0	7	20.0	25
52106850	M 32 x 1,5	-	58	29	40 / 41	46.0	8	27.0	10
SKINDICHT® SKZ-M-XL									
52106805	M 16 x 1,5	5.0 - 8.0	24	9	18 / 17	34.0	10	10.0	50
52106815	M 20 x 1,5	7.0 - 10.0	27	11	22 / 20	34.0	10	12.0	50
52106825	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	30	13,5	22 / 22	37.5	10	14.0	25
52106835	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	33	16	24 / 24	38.5	10	15.0	25
52106845	M 25 x 1,5	-	42	21	30 / 30	45.0	11	20.0	25
52106855	M 32 x 1,5	-	58	29	40 / 41	51.0	13	27.0	10

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16