

# SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, pressacavo metrico in ottone con elevato grado di protezione, contatto completamente schermato a bassa resistenza ed elevato scarico della trazione






Scarico della trazione ottimale

interferenze

Impermeabile

## Vantaggi

Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
Alto grado di protezione
Elevato scarico della trazione

## Applicazione

Pressacavo per messa a terra per applicazioni in cui possono formarsi interferenze di campi elettrici.
Ingegneria medica
Convertitori di frequenza
Aeroporti
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

## Costruzione

1 Corpo pressacavo
2 Bussola di messa a terra
3 Guarnizione conica
4 Bussola di ottone
5 Dado di compressione

## Note

Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M

Ultimo aggiornamento (11.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® SHVE-M

Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M
Per ulteriori pressacavi EMC consultate la sezione relativa a SKINTOP® MS-SC-M e MS-M BRUSH, controdado adatto SKINDICHT® SM-PE-M
Esempio di descrizione del pressacavo:
SHVE-M 20/16/15/11
20 = filettatura metrica di collegamento
16 = filettatura PG di connessione del dado di pressione
15 = diametro interno del cono di tenuta (F)
11 = diametro della bussola di collegamento dello schermo (B)

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo |
| Attenzione: | Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21 |
| Materiale: | Corpo: Ottone nichelato<br>Bussola di messa a terra: Ottone<br>Guarnizione conica: CR<br>O-ring: NBR |
| Grado di protezione: | IP 68 - 10 bar |
| Campo di temperatura: | da -20 °C a +80 °C |

## Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (11.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINDICHT® SHVE-M

| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Filettatura PG | Outer sheath clamping range ØF mm | Campo di serraggio per guaina interna (mm) | SW1 / SW2 mm | Lunghezza totale C mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Apertura EH ØB | Apertura F (mm) | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® SHVE-M | | | | | | | | | | |
| 52106860 | M 16 x 1,5 | 9 | 4,5 - 5,8 | 2,2 - 3,2 | 18 / 17 | 26.5 | 5 | 3,2 | 6.0 | 25 |
| 52106870 | M 16 x 1,5 | 9 | 4,5 - 6,8 | 2,2 - 3,2 | 18 / 17 | 26.5 | 5 | 3,2 | 7.0 | 25 |
| 52106880 | M 16 x 1,5 | 9 | 5,5 - 5,8 | 2,6 - 3,6 | 18 / 17 | 26.5 | 5 | 3,6 | 6.0 | 25 |
| 52106890 | M 16 x 1,5 | 9 | 5,5 - 6,8 | 2,6 - 3,6 | 18 / 17 | 26.5 | 5 | 3,6 | 7.0 | 25 |
| 52106910 | M 20 x 1,5 | 11 | 3 - 6,8 | 3,5 - 4,5 | 22 / 20 | 31.0 | 6 | 4,5 | 7.0 | 25 |
| 52106920 | M 20 x 1,5 | 11 | 6 - 8,8 | 3,5 - 4,5 | 22 / 20 | 31.0 | 6 | 4,5 | 9.0 | 25 |
| 52106930 | M 20 x 1,5 | 13,5 | 6,5 - 8,8 | 3,5 - 5 | 22 / 22 | 32.0 | 6 | 5 | 9.0 | 25 |
| 52106940 | M 20 x 1,5 | 13,5 | 6 - 8,8 | 4,5 - 6 | 22 / 22 | 32.0 | 6 | 6 | 9.0 | 25 |
| 52106950 | M 20 x 1,5 | 13,5 | 8 - 10,8 | 5,5 - 7 | 22 / 22 | 32.0 | 6 | 7 | 11.0 | 25 |
| 52106960 | M 20 x 1,5 | 16 | 8,5 - 10,8 | 6 - 8 | 24 / 24 | 34.5 | 6 | 8 | 11.0 | 25 |
| 52106970 | M 20 x 1,5 | 16 | 10 - 12,8 | 7 - 9 | 24 / 24 | 34.5 | 6 | 9 | 13.0 | 25 |
| 52106980 | M 20 x 1,5 | 16 | 10 - 12,8 | 8 - 10 | 24 / 24 | 34.5 | 6 | 10 | 13.0 | 25 |
| 52106990 | M 20 x 1,5 | 16 | 12,5 - 14,8 | 9 - 11 | 24 / 24 | 34.5 | 6 | 11 | 15.0 | 25 |
| 52107000 | M 25 x 1,5 | 21 | 13 - 15,8 | 10 - 12 | 30 / 30 | 39.0 | 7 | 12 | 16.0 | 25 |
| 52107010 | M 25 x 1,5 | 21 | 13 - 15,8 | 11 - 13 | 30 / 30 | 39.0 | 7 | 13 | 16.0 | 25 |
| 52107020 | M 25 x 1,5 | 21 | 15,5 - 17,8 | 12 - 14 | 30 / 30 | 39.0 | 7 | 14 | 18.0 | 25 |
| 52107030 | M 25 x 1,5 | 21 | 15 - 17,8 | 13 - 15 | 30 / 30 | 39.0 | 7 | 15 | 18.0 | 25 |
| 52107040 | M 25 x 1,5 | 21 | 17,5 - 19,8 | 14 - 16 | 30 / 30 | 39.0 | 7 | 16 | 20.0 | 25 |
| 52107050 | M 32 x 1,5 | 29 | 19 - 21,8 | 15 - 17 | 40 / 40 | 45.5 | 8 | 17 | 22.0 | 10 |
| 52107060 | M 32 x 1,5 | 29 | 18 - 23,8 | 16 - 18 | 40 / 40 | 45.5 | 8 | 18 | 22.0 | 10 |
| 52107070 | M 32 x 1,5 | 29 | 20 - 23,8 | 17 - 19 | 40 / 40 | 45.5 | 8 | 19 | 24.0 | 10 |
| 52107080 | M 32 x 1,5 | 29 | 23 - 25,8 | 17 - 19 | 40 / 40 | 45.5 | 8 | 19 | 26.0 | 10 |

Ultimo aggiornamento (11.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16