

## SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti



Ingombri ridotti



affidabilità



Connettore con custodia standard

### Vantaggi

Corregge la differenza di grandezza tra la filettatura del pressacavo e la filettatura di alloggiamento.

Garantisce la flessibilità nella selezione di un pressacavo in quanto è indipendente dalla foratura del pannello.

I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro per cento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

### Applicazione

Per l'impiego con un pressacavo metrico la cui filettatura di raccordo è più piccola del foro filettato presente.

Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

### Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Su richiesta:

Disponibile anche con O-ring montato

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -60°C a +200°C

## SKINDICHT® MR-M

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® MR-M**

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina M2	Pezzi / confezione
SKINDICHT® MR-M			
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5	10
52006575	72 x 2	63 x 1,5	1
52104310LF	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311LF	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312LF	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313LF	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314LF	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315LF	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316LF	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317LF	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318LF	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319LF	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320LF	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321LF	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322LF	63 x 1,5	50 x 1,5	10
52006575LF	72 x 2	63 x 1,5	1
SKINDICHT® MR-M ottone nudo			
52006579	80 x 2	75 x 1,5	1

Ultimo aggiornamento (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16