

SKINDICHT® MINI COLD

SKINDICHT® MINI, pressacavo per conduttori di dimensioni ridotte, serraggio non invasivo dei cavi ed elevato grado di protezione

Info

Per temperature molto basse fino a -60 °C



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Resistente alle basse temperature



Ingombri ridotti



Robusto



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Alto grado di protezione

Per cavi di diametro ridotto

Altezza contenuta

Serraggio del cavo attraverso manicotto in gomma

Alta densità

Applicazione

Utilizzabile in tutti i casi in cui gli ingombri costruttivi sono estremamente ridotti

Sensori

Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Caratteristiche del prodotto

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MINI COLD

Particolarmente adatti per applicazioni con temperature minime estreme

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Coppia di serraggio consigliata M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Guarnizione: in silicone
Grado di protezione:	IP 66 IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -60°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® MINI COLD

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Apertura F (mm)	Pezzi / confezione
52001877	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3.0	50
52001878	M 8 x 1	3,5 - 5	11	20.5	5	5.5	50
52001879	M 10 x 1	5,5 - 7	14	22.3	5	7.4	50

SKINDICHT® MINI COLD