
SKINDICHT® MINI FKM

SKINDICHT® MINI, pressacavo per conduttori di dimensioni ridotte, serraggio non invasivo dei cavi ed elevato grado di protezione

Info
Per intervalli di temperature elevate fino a max +200 °C





- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Buona resistenza chimica
- Resistente al calore
- Ingombri ridotti
- Robusto
- Resistente agli acidi
- Resistente alla temperatura

Vantaggi
Alto grado di protezione
Per cavi di diametro ridotto
Altezza contenuta
Serraggio del cavo attraverso manicotto in gomma
Alta densità

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MINI FKM

Applicazione
Utilizzabile in tutti i casi in cui gli ingombri costruttivi sono estremamente ridotti
Sensori
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Caratteristiche del prodotto
Adatto per temperature elevate e ambienti con agenti aggressivi

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Coppia di serraggio consigliata M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Guarnizione: FKM
Grado di protezione:	IP 66 IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -20 °C a +200 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MINI FKM

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Apertura F (mm)	Pezzi / confezione
52001889	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3.0	50
52001887	M 8 x 1	3,5 - 5	11	20.5	5	5.5	50
52001894	M 10 x 1	5,5 - 7	14	22.3	5	7.4	50

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16