


SKINDICHT® MINI FKM

SKINDICHT® MINI, pressacavo per conduttori di dimensioni ridotte, serraggio non invasivo dei cavi ed elevato grado di protezione

Info

Per intervalli di temperature elevate fino a max +200°C



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Buona resistenza chimica



Resistente al calore



Ingombri ridotti



Robusto



Resistente agli acidi



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Alto grado di protezione

Per cavi di diametro ridotto

Altezza contenuta

Serraggio del cavo attraverso manicotto in gomma

Alta densità

SKINDICHT® MINI FKM

Applicazione

Utilizzabile in tutti i casi in cui gli ingombri costruttivi sono estremamente ridotti

Sensori

Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Caratteristiche del prodotto

Adatto per temperature elevate e ambienti con agenti aggressivi

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Coppia di serraggio consigliata M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Guarnizione: FKM
Grado di protezione:	IP 66 IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -20°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® MINI FKM

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Apertura F (mm)	Pezzi / confezione
52001889	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3.0	50
52001887	M 8 x 1	3,5 - 5	11	20.5	5	5.5	50
52001894	M 10 x 1	5,5 - 7	14	22.3	5	7.4	50