


## SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti



Ampio campo di serraggio



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



affidabilità

### Vantaggi

Versione economica

I lembi di tenuta laterali si adattano automaticamente a diversi spessori e larghezze

Non sono più necessarie guarnizioni speciali

Buona tolleranza

Grande diametro interno, per serrare fino a due cavi piatti

### Applicazione

Per passaggio di cavi piatti

Sistemi di convogliamento

Pompe

Ascensori

Costruzione di quadri elettrici

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG

### Note

Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® GMK

Ultimo aggiornamento (27.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SVFK

Per i cavi piatti adatti vedere ÖLFLEX® LIFT F per applicazioni interne o ÖLFLEX® CRANE F per applicazioni esterne

### Dati tecnici

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo          |
| Attenzione:             | Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21           |
| Colore standard:        | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                       |
| Materiale:              | Corpo: polistirene<br>Guarnizione: CR                                          |
| Grado di protezione:    | IP 54                                                                          |
| Campo di temperatura:   | da -20 °C a +60 °C                                                             |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® SVFK**

| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Min./max. larghezza cavo piatto | Spessore cavo min./ max. mm | SW1 / SW2 mm | Lunghezza totale C mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Pezzi / confezione |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| SKINDICHT® SVFK |                                   |                                 |                             |              |                       |                              |                    |
| 52005470        | PG 16                             | -- 15.0                         | - - 5.0                     | 27.0 / 23.0  | 39.5                  | 10                           | 25                 |
| 52005680        | PG 21                             | 10.0 / 20.5                     | 3.0 - 8.0                   | 32.0 / 30.0  | 43.0                  | 11                           | 25                 |
| 52005690        | PG 29                             | 15.0 / 27.0                     | 4.0 - 11.5                  | 42.0 / 41.0  | 45.0                  | 11                           | 25                 |
| 52005700        | PG 36                             | 25.0 / 34.0                     | 4.0 - 11.5                  | 53.0 / 50.0  | 51.0                  | 13                           | 10                 |
| 52005710        | PG 42                             | 30.0 / 40.0                     | 5.0 - 12.0                  | 60.0 / 55.0  | 54.0                  | 13                           | 5                  |
| 52005720        | PG 48                             | 35.0 / 45.0                     | 5.0 - 12.0                  | 65.0 / 60.0  | 55.0                  | 15                           | 5                  |