SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, pressacavo angolare metrico plastica/metallo, resistente alla corrosione, sigillato da una guarnizione settoriale



- Resistente alla corrosione
- Ingombri ridotti
- Connettore con custodia standard
- Resistente alla temperatura

Vantaggi

Dispositivo antitrazione
Tenuta ermetica grazie alla guarnizione settoriale
Resistente alla corrosione
Riduzione di ingombro
Resistente all'acqua marina

Applicazione

I pressacavi angolari trovano applicazione nei casi in cui i cavi debbano essere condotti il più possibile paralleli alla parete dell'apparecchiatura.
Costruzione di motori elettrici
Costruzione di macchine e macchinari
Impianti industriali
Light & sound

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® RWV-M

Note
Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: Pressofusione di zinco, nichelato Dado di compressione e dado esagonale: Ottone, nichelato Guarnizione settoriale: CR/NBR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 55
Campo di temperatura:	da -20 °C a +100 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINDICHT® RWV-M

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Clamping range ØF mm	L	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Ø G	Altezza (mm)	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	SW3	Pezzi / confezione
SKINDICHT® RWV-M													
52107800	M 12 x 1,5	5.0	20,5	14.0	16	12.0	13,2	8.0	5.0	26.1	11,5	17	25
52107810	M 16 x 1,5	9.0 - 3.0	23,5	18.0	20	16.0	17,6	12.0	5.0	28.6	11,5	22	25
52107820	M 20 x 1,5	13.0 - 4.0	28,5	22.0	24	20.0	22,2	15.0	5.0	35.1	12,5	27	25
52107830	M 25 x 1,5	17.5 - 8.5	31	27.0	29	25.0	27,5	20.0	5.0	38.1	13,5	32	10
52107840	M 32 x 1,5	25.0 - 16.0	33,5	34.0	36	32.0	35,2	27.0	5.0	44.6	13,5	41	10
52107850	M 40 x 1,5	32.0 - 23.0	43	42.0	45	40.0	43,5	35.0	5.0	53.1	15,5	46	5

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16