

# SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, pressacavo ermetico speciale PG a tenuta stagna per temperature elevate, resistente a oli, acidi ed agenti chimici








Scarico della trazione ottimale

Robusto

Resistente alla temperatura

## Vantaggi

Per temperature elevate
Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
Stagno all'acqua in pressione
Elevato scarico della trazione
Robusto

## Applicazione

Pressacavo a tenuta stagna e resistente alle alte temperature, con speciale guarnizione conica FKM
Opere in laterizio
Impianti di depurazione
Autolavaggi

## Note

Denominazione d'ordine esemplificativa:
SHV-FKM 13,5 / 9 / 11
13,5 = filetto PG del dado di compressione
9 = filettatura di raccordo PG
11 = diametro interno della guarnizione conica

## Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® SHV FKM

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo |
| Attenzione: | Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21 |
| Materiale: | Corpo: Ottone nichelato<br>Guarnizione conica: FKM<br>O-ring: FKM |
| Grado di protezione: | IP 68 - 10 bar |
| Campo di temperatura: | Da -20 ° C a + 200 ° C |

**Nota**
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINDICHT® SHV FKM



| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Ø F mm | Misura della chiave SW mm | Lunghezza totale C mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® SHV FKM | | | | | | |
| 52024934 | SHV-FKM 7/7/5 | 3,8 - 4,8 | 14 | 26.0 | 5 | 50 |
| 54000015 | SHV-FKM 9/9/6 | 4,8 - 5,8 | 17 | 28.5 | 6 | 50 |
| 52024935 | SHV-FKM 9/9/7 | 5,8 - 6,8 | 17 | 28.5 | 6 | 50 |
| 52024936 | SHV-FKM 11/11/7 | 5,8 - 6,8 | 20 | 31.0 | 6 | 25 |
| 52024937 | SHV-FKM 11/11/9 | 6,8 - 8,8 | 20 | 31.0 | 6 | 25 |
| 52024970 | SHV-FKM 13,5/9/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024968 | SHV-FKM 13,5/11/9 | 6,8 - 8,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024969 | SHV-FKM 13,5/11/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024961 | SHV-FKM 13,5/13,5/9 | 6,8 - 8,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024962 | SHV-FKM 13,5/13,5/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024971 | SHV-FKM 16/11/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024973 | SHV-FKM 16/13,5/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024964 | SHV-FKM 16/16/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024965 | SHV-FKM 16/16/15 | 13,8 - 14,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024966 | SHV-FKM 21/21/18 | 15,8 - 17,8 | 30 | 38.0 | 7 | 25 |
| 52024967 | SHV-FKM 21/21/20 | 17,5 - 19,8 | 30 | 38.0 | 7 | 25 |
| 52024974 | SHV-FKM 29/29/22 | 19,5 - 21,8 | 40 | 44.5 | 8 | 10 |

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16