
SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, pressacavo piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti, eccezionale scarico della trazione





Ampio campo di serraggio

Antivibrazione

Tempo di montaggio

Vantaggi

I lembi di tenuta laterali si adattano automaticamente a diversi spessori e larghezze
Non sono più necessarie guarnizioni speciali
Grande diametro interno, per serrare fino a due cavi piatti
Ottimale scarico della trazione
Buona tolleranza

Applicazione

Per passaggio di cavi piatti
Costruzione di quadri elettrici
Sistemi di convogliamento
Pompe
Ascensori

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Per i cavi piatti adatti vedere ÖLFLEX® LIFT F per applicazioni interne o ÖLFLEX® CRANE F per applicazioni esterne
Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M

Ultimo aggiornamento (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVF-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Guarnizione: CR
Grado di protezione:	IP 54
Campo di temperatura:	da -30 °C a +100 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SVF-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Min./max. larghezza cavo piatto	Filettatura PG	Spessore cavo min./ max. mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SVF-M							
52107320	M 20 x 1,5	- / 15	16	- / 5.0	27.0	6	25
52107340	M 25 x 1,5	9.0 / 20	21	3.0 / 8.0	30.5	7	25
52107350	M 32 x 1,5	14.0 / 27	29	4.0 / 11.5	32.0	8	10
52107360	M 40 x 1,5	24.0 / 34	36	4.0 / 11.5	35.0	8	10
52107370	M 50 x 1,5	29.0 / 44	42	5.0 / 12.0	40.0	9	5
52107380	M 63 x 1,5	34.0 / 50	48	5.0 / 12.0	42.0	10	5

Ultimo aggiornamento (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16