


SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M, pressacavo metrico con elevata stabilità meccanica ed eccezionale scarico della trazione, con raccordo esagonale



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale

Vantaggi

Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
Ottimale scarico della trazione

Applicazione

Pressacavo in ottone con dado esagonale, per un montaggio rapido mediante chiave fissa.

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M

Esempio di ordinazione:

SVRN-M 12 / 7 / 5

12 = Filettatura di raccordo metrica

7 = Filettatura interna del corpo PG

5 = Apertura F

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRN-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Su richiesta:	Disponibile con filettatura lunga
Materiale:	Corpo: Ottone nichelato Guarnizione: CR/NBR
Grado di protezione:	IP 54
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® SVRN-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Filettatura PG	SW1 / SW2 mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Apertura F (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SVRN-M							
52104800	M 12 x 1,5	7	14.0 / 13.0	20.6	5	5.0	100
52104810	M 12 x 1,5	7	14.0 / 13.0	20.6	5	6.0	100
52104820	M 12 x 1,5	7	14.0 / 13.0	20.6	5	7.0	100
52104830	M 16 x 1,5	9	18.0 / 15.0	21.6	5	7.0	100
52104840	M 16 x 1,5	9	18.0 / 15.0	21.6	5	8.0	100
52104850	M 16 x 1,5	9	18.0 / 15.0	21.6	5	9.0	100
52104860	M 20 x 1,5	11	22.0 / 18.0	23.6	6	10.0	50
52104870	M 20 x 1,5	11	22.0 / 18.0	23.6	6	11.0	50
52104890	M 20 x 1,5	13,5	22.0 / 20.0	25.6	6	12.0	50
52104900	M 20 x 1,5	16	24.0 / 22.0	26.6	6	13.0	50
52104910	M 20 x 1,5	16	24.0 / 22.0	26.6	6	14.0	50
52104920	M 25 x 1,5	21	30.0 / 28.0	29.6	7	18.0	50
52104930	M 32 x 1,5	29	40.0 / 37.0	32.6	8	27.0	50
52104940	M 40 x 1,5	36	50.0 / 47.0	37.6	8	34.0	20