

SKINMATIC® MH Set

SKINMATIC® MH Set, utensili di montaggio per filettatura metrica con superficie di contatto sagomati per pressacavi SKINTOP® fino a M110x2

Info

Strumento di assemblaggio per pressacavi SKINTOP® fino a M110 x 2



Vantaggi

La superficie della chiave sagomata permette alla chiave una migliore presa del pressacavo esagonale, Montaggio rapido, semplificato e sicuro

Applicazione

Chiavi speciali per SKINTOP® di tipo metrico in ottone

Caratteristiche del prodotto

Set di montaggio in acciaio cromato

Il set SKINMATIC® MH è composto da 3 chiavi speciali:

OK 16/20 mm (M12/M16)

OK 24/29 mm (M20/M25)

OK 36/45 mm (M32/M40)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002130

ETIM 5.0 Class-Description: Chiavi combinate

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002130

ETIM 6.0 Class-Description: Chiavi combinate

Nota

Non soggetto alla Direttiva RoHS

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINMATIC® MH Set

Codice articolo	Larghezza della superficie piatta (mm)	Misure pressacavi in ottone	Lunghezza totale (mm)
SKINMATIC® MH-Set			
61791273	16/20, 24/29, 36/45	M 12, M 16, M 20, M 32, M 40	200 / 220 / 250
SKINMATIC® MH chiave singola			
61791267	54	M 50	-
61791268	67	M 63	-
61791269	75	M 63 plus	-
61791286	95	M 75	-
61791287	115	M 90	-
61791288	135	M 110	-