

SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, utensile di montaggio universale, regolabile per tutte le misure di chiave che vanno da 14 a 33mm, assemblaggio dopo l'inserimento dei cavi



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti

Vantaggi

Adatto per tutte le misure di chiave da 14 a 33 mm
Montaggio possibile anche con cavo già inserito
Con impugnatura ergonomica in materiale plastico

Applicazione

Per il montaggio rapido di pressacavi e pressatubi

Caratteristiche del prodotto

Costruito in acciaio cromato.

Con due campi di serraggio ampliabili

Posizione piccola (14 - 22 mm): da M12 a M16, da PG7 a PG11, NPT 3/8"

Posizione grande (24 - 33 mm): da M20 a M25, da PG13,5 a PG21, da NPT 1/2" a 3/4"

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002498

ETIM 5.0 Class-Description: Accessori per convertitori a bassa tensione

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002498

ETIM 6.0 Class-Description: Accessori per convertitori a bassa tensione

Nota

Non soggetto alla Direttiva RoHS

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINMATIC® RZ

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Larghezza della superficie piatta (mm)	Lunghezza totale C mm	Pezzi / confezione
SKINMATIC® RZ				
61791260	SKINMATIC® RZ	14 - 33	250.0	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16