

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto



Buona resistenza chimica



Tempo di montaggio



Resistente all'olio



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica

La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL-M

Approvazione UL solo se utilizzati con SKINTOP® in poliammide approvati UL

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo
Su richiesta:	Versione senza collare
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Campo di temperatura:	Statico: da -40°C a +100°C Posa mobile: da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® GMP-GL-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Misura della chiave SW mm	Pezzi / confezione
SKINTOP® GMP-GL-M grigio argento			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M nero			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M grigio chiaro			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16