SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto



Tempo di montaggio

Resistente alla temperatura

Molteplici approvazioni

Vantaggi
Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica
La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento

Applicazione
Per il fissaggio di pressacavi SKINTOP® in fori non filettati

Riferimenti normativi/approvazioni
UL File n. E79903

Costruzione
Filettatura di raccordo PG

Note
Approvazione UL solo se utilizzati con SKINTOP® in poliammide approvati UL
Adatto all'uso con il pressacavo SKINTOP® ST e STR

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® GMP-GL

	Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Su richiesta:	Versione senza collare
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Campo di temperatura:	da -20 °C a +100 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP


SKINTOP® GMP-GL

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Misura della chiave SW mm	Pezzi / confezione
SKINTOP® GMP-GL grigio argento con collare			
53019000	PG 7	19	100
53019010	PG 9	22	100
53019020	PG 11	24	100
53019030	PG 13,5	27	100
53019040	PG 16	30	100
53019050	PG 21	36	50
53019060	PG 29	46	50
53019070	PG 36	60	25
53019080	PG 42	65	25
53019090	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL nero con collare			
53019200	PG 7	19	100
53019210	PG 9	22	100
53019220	PG 11	24	100
53019230	PG 13,5	27	100
53019240	PG 16	30	100
53019250	PG 21	36	50
53019260	PG 29	46	50
53019270	PG 36	60	25
53019280	PG 42	65	25
53019290	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL grigio chiaro con collare			
53019001	PG 7	19	100
53019011	PG 9	22	100
53019021	PG 11	24	100
53019031	PG 13,5	27	100
53019041	PG 16	30	100
53019051	PG 21	36	50
53019061	PG 29	46	50
53019071	PG 36	60	25
53019081	PG 42	65	25
53019091	PG 48	70	25

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL



Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.