

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Guarnizione di tenuta a fori multipli con taglio longitudinale per cavi dati connettorizzati (patch), tenuta IP 68.



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Design speciale con taglio longitudinale per inserire uno o più cavi dati connettorizzati (patch).
È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 a condizione che i fori siano occupati in modo adeguato.
Elevata sicurezza grazie all'ottimale scarico della trazione..

Applicazione

Per pressacavi metrici SKINTOP® e SKINTOP® CLICK.
Può essere utilizzato in sostituzione degli inserti standard negli SKINTOP®.
Materiale resistente ai raggi UV e all'olio.

Costruzione

Apertura sagomata per l'inserimento di cavi bus AS-I
Guarnizione con foro e taglio per il facile inserimento di cavi fieldbus precablati

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Su richiesta:

Versioni speciali

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Colore standard:	Nero (RAL 9005)
Materiale:	NBR
Grado di protezione:	IP 54 IP 66 e IP 68 - 5 bar, 30 min (vale solo per inserti DIX scanalati se viene rispettato il campo di serraggio specificato)
Campo di temperatura:	da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Numero cavi x Ø cavo (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2	50
SKINTOP® DIX-M CUT			
53440982	M 25	1 x 3.0 - 7.0	50
53440983	M 25	1 x 4.0 - 9.0	50
53440980	M 25	1	50
53440970	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53611006	M 32	1 x 5.0 - 8.5	50
53611005	M 32	1 x 6.0 - 11.0	50
53611007	M 32	3 x 6.0 - 8.0	50
53310444	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25
53611008	M 40	4 x 6.5 - 9.0	25

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION