

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati



affidabilità



Tempo di montaggio

Vantaggi

Impedisce la infiltrazione di umidità all'interno della custodia

Applicazione

Questi tappi ermetici vengono inseriti nella guarnizione di tenuta dei pressacavi SKINTOP®.

Per le fasi di preparazione al montaggio

Protezione di punti di collegamento non occupati

Note

Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 68

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard:

Nero

Materiale:

CR

Campo di temperatura:

da -30°C a +100°C

SKINTOP® DV

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® DV

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Altezza mm
SKINTOP® DV			
53800640	DV 7	7.0	6.5
53800641	DV 9	8.5	7.5
53800579	DV 11	10.5	8.5
53800583	DV 13,5	12.5	8.5
53800642	DV 16	14.5	9.0
53800643	DV 21	18.5	11.0