SKINTOP® DIX-M

Le guarnizioni di tenuta a fori multipli in NBR (resistente agli oli), FKM (resistente al calore) o silicone (resistente agli agenti chimici) raccolgono più cavi in un solo pressacavo.



- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Buona resistenza chimica
- Resistente al calore
- Tempo di montaggio
- Resistente all'olio
- Scarico della trazione ottimale
- Resistente alla temperatura
- Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Serraggio delicato dei cavi grazie all'elevata elasticità del materiale della guarnizione di tenuta.
Il grado di protezione IP 68 può essere raggiunto purché tutti i fori siano occupati da cavi con diametro adeguato e i fori non utilizzati vengano chiusi con i tappi di tenuta SKINTOP® DIX-DV.
Molteplici varianti disponibili, a seconda del numero di cavi e del loro diametro. Realizzati in NBR, FKM o silicone (SI).
Inserimento semplice di più cavi in un singolo pressacavo.
L'inserimento di più cavi consente una maggiore densità..

Applicazione

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

Per pressacavi metrici SKINTOP® e SKINTOP® CLICK.
Puo' essere utilizzato in sostituzione degli inserti standard negli SKINTOP®.
Le varianti FKM sono resistenti ad agenti aggressivi quali detergenti, acidi, solventi e sono inoltre resistenti agli oli. Sono estremamente resistenti al calore per l'impiego in condizioni estreme (fino a +200 °C).
Le varianti in silicone sono resistenti a detergenti e disinfettanti di ECOLAB® e resistenti a molteplici agenti chimici. Sono conformi a FDA 21 CFR 177.2600 e quindi adeguati per l'industria food&beverage. Grazie al loro colore blu possono essere facilmente distinti dagli alimenti. Inoltre sono estremamente flessibili alle basse temperature anche estreme (fino a -50 °C).

Note

È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 se tutte le aperture sono chiuse e tutti i fori sono occupati in modo ottimale, cioè se vengono utilizzati cavi con diametro adeguato e/o gli accessori SKINTOP® DIX-DV

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Su richiesta:	Versioni speciali
Colore standard:	NBR: Black, RAL 9005 FKM: Green, RAL 6011 Silicone: Blue, RAL 5017
Materiale:	NBR, FKM, silicone
Grado di protezione:	IP 54 IP 68 (con occupazione ottimale di tutti i fori)
Campo di temperatura:	NBR: da -40°C a +100°C FKM: da -20 ° C a + 200 ° C Silicone: da -50°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Filetto Metrico mm	Numero cavi x Ø cavo	Pezzi / confezione
SKINTOP® DIX-M NBR				
53316220	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316230	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316240	16240	M 16	2 x 4.0	100
53316420	16420	M 16	4 x 2.0	100
53320250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53320260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53320340	20340	M 20	3 x 4.0	100
53320353	20353	M 20	3 x 5.3	100
53320440	20440	M 20	4 x 4.0	100
53320920	20920	M 20	9 x 2.0	100
53320430	20430	M 20	4 x 3.0	100
53325260	25260	M 25	2 x 6.0	50
53325250	25250	M 25	2 x 5.0	50
53325350	25350	M 25	3 x 5.0	50
53325360	25360	M 25	3 x 6.0	50
53325370	25370	M 25	3 x 7.0	50
53325450	25450	M 25	4 x 5.0	50
53325540	25540	M 25	5 x 4.0	50
53325640	25640	M 25	6 x 4.0	50
53332270	32270	M 32	2 x 7.0	50
53332280	32280	M 32	2 x 8.0	50
53332290	32290	M 32	2 x 9.0	50
53332370	32370	M 32	3 x 7.0	50
53332380	32380	M 32	3 x 8.0	50
53332460	32460	M 32	4 x 6.0	50
53332470	32470	M 32	4 x 7.0	50
53332560	32560	M 32	5 x 6.0	50
53332650	32650	M 32	6 x 5.0	50
53332840	32840	M 32	8 x 4.0	50
53332850	32850	M 32	8 x 5.0	50
53332940	32940	M 32	9 x 4.0	50
53340290	40290	M 40	2 x 9.0	25
53340310	40310	M 40	3 x 10.0	25
53340480	40480	M 40	4 x 8.0	25

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Filetto Metrico mm	Numero cavi x Ø cavo	Pezzi / confezione
53340490	40490	M 40	4 x 9.0	25
53340580	40580	M 40	5 x 8.0	25
53340590	40590	M 40	5 x 9.0	25
53340670	40670	M 40	6 x 7.0	25
53340860	40860	M 40	8 x 6.0	25
53340969	40969	M 40	9 x 6.9	25
53350118	50118	M 50	11 x 8.0	10
53350680	50680	M 50	6 x 8.0	10
53350780	50780	M 50	7 x 8.0	10
53350870	50870	M 50	8 x 7.0	10
53350147	50147	M 50	14 x 7.0	10
53350164	50164	M 50	16 x 4.0	10
53350166	50166	M 50	16 x 6.0	10
SKINTOP® DIX-M FKM				
53420250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53420260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53440969	40969	M 40	9 x 6.9	25
SKINTOP® DIX-M silicone				
53316300	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316301	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316302	20250	M 20	2 x 5.0	100
53316303	20260	M 20	2 x 6.0	100
53316305	25260	M 25	2 x 6.0	50
53316306	25360	M 25	3 x 6.0	50
53316307	25370	M 25	3 x 7.0	50
53316304	25450	M 25	4 x 5.0	50
53316308	32470	M 32	4 x 7.0	50

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16