

## SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente conduttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare



Scarico della trazione ottimale



Robusto



interferenze



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

### Vantaggi

Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC

Adatto per cavi con o senza guaina interna

Adatto anche per la continuità della schermatura del cavo ad altra connessione

Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura

Montaggio semplificato

### Applicazione

Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame

Telecomunicazioni

Industria meccanica e impiantistica

Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Automazione industriale

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-SC

### Note

Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, si consiglia di utilizzare il controdado dentato SKINDICHT® SM-PE

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C Statico: da -40 ° C a +100 ° C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® MS-SC**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Ø minimo sopra calza (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
<b>SKINTOP® MS-SC</b>							
53112210	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	29.0	6	50
53112220	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	32.0	6	50
53112230	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	34.0	6,5	25
53112240	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	35.0	6,5	25
53112250	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	40.0	7	25
53112260	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	48.0	8	10
53112270	PG 36	19.0 - 32.0	16	50	62.0	15	5
<b>SKINTOP® MS-SC XL</b>							
53112310	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	35.0	12	50
53112320	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	38.0	12	50
53112330	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	39.5	12	25
53112340	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	40.5	12	25
53112350	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	45.0	12	25
53112360	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	52.0	15	10

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® MS-SC**