

## SKINTOP® SDV-M ATEX

Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX



Tempo di montaggio



affidabilità

### Vantaggi

Ottima tenuta ermetica per aree a sicurezza aumentata  
Semplice da cablare  
Alto grado di protezione

### Applicazione

SKINTOP® SDV-M per l'uso in combinazione con SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH o SKINTOP® K-M ATEX plus (blu)  
Gruppo di appartenenza del componente II/Categoria 2G + 1D

### Note

Aree all'esterno a rischio esplosione, adatto anche per l'impiego con SKINTOP® ST-M e SKINTOP® MS-M

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Attenzione:

Per installazione e valori di fissaggio  
consultare le istruzioni

Materiale:

CR

Grado di protezione:

IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura:

da -30°C a +70°C

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® SDV-M ATEX**

per brevi periodi di tempo fino a +90°C

**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® SDV-M ATEX**

| Codice articolo     | Descrizione articolo / dimensioni | Altezza visibile (mm) | Pezzi / confezione |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| SKINTOP® SDV-M ATEX |                                   |                       |                    |
| 54113002            | M 12 ATEX                         | 3.0                   | 50                 |
| 54113012            | M 16 ATEX                         | 3.0                   | 50                 |
| 54113022            | M 20 ATEX                         | 3.5                   | 50                 |
| 54113032            | M 25 ATEX                         | 3.5                   | 50                 |
| 54113042            | M 32 ATEX                         | 4.0                   | 25                 |
| 54113052            | M 40 ATEX                         | 4.0                   | 25                 |
| 54113062            | M 50 ATEX                         | 4.5                   | 10                 |
| 54113072            | M 63 ATEX                         | 4.5                   | 5                  |