
# SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, pressacavo in ottone, contatto completamente schermato, antistatico e resistente alle basse temperature, per il settore chimico

**Info**
NOVITÀ: ora disponibile anche nella misura M20x1,5








- Oil & Gas
- Buona resistenza chimica
- Resistenza meccanica
- Scarico della trazione ottimale
- affidabilità
- Molteplici approvazioni

**Vantaggi**
Veloce e semplice da montare rispetto ad altri sistemi
Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
Regolazione del cavo semplice
Smontaggio semplice
Antistatico, resistente alle basse temperature e sicuro

**Applicazione**
Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Industria chimica e petrolchimica
Impianti industriali
Gruppo di appartenenza del componente II/Categoria 2G + 1D
Apparecchiature, macchine e impianti a sicurezza aumentata classe "e", protezione dalle polveri esplosive grazie alla custodia "t"

## Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

## Note

Versione SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX con morsetto di terra EMC per la copertura di aree di serraggio del cavo più piccole
SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX non è certificato IECex

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo |
| Attenzione: | Per installazione e valori di fissaggio<br>consultare le istruzioni |
| Certificazioni: | CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC Ex II 1D<br>Ex ta IIIC<br>IECEx IBE 13.0026X |
| Materiale: | SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH<br>Corpo: Ottone, nichelato<br>Inserto: poliammide speciale<br>Spazzola EMC: Filo di ottone<br>Anello di tenuta: elastomero speciale<br>O-ring: elastomero speciale<br>SKINDICHT® SHVE-M ATEX<br>Corpo: ottone nichelato<br>Morsetto di terra: ottone, nudo<br>Anello di tenuta: elastomero speciale<br>O-ring: elastomero speciale |
| Test:: | DIN EN 60079-0<br>DIN EN 60079-7<br>DIN EN 60079-31 |
| Grado di protezione: | IP 68 - 10 bar |
| Campo di temperatura: | SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH<br>da -30 °C a +90 °C<br>SKINDICHT® SHVE-M ATEX<br>da -20 °C a +80 °C |

## Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

# SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Ø esterno (mm), da - a | Ø minimo sopra calza (mm) | Misura della chiave SW mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH | | | | | | |
| 52110029 | M 20 x 1,5 | 7.0 - 13.0 | 3 | 24 | 8 | 10 |
| 52110023 | M 25 x 1,5 | 9.0 - 17.0 | 6 | 29 | 8 | 10 |
| 52110024 | M 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 8 | 36 | 9 | 5 |
| 52110025 | M 40 x 1,5 | 19.0 - 28.0 | 10 | 45 | 9 | 5 |
| 52110026 | M 50 x 1,5 | 27.0 - 35.0 | 14 | 54 | 10 | 5 |
| 52110027 | M 63 x 1,5 | 34.0 - 45.0 | 20 | 67 | 15 | 1 |
| 52110028 | M 63 x 1,5 plus | 44.0 - 55.0 | 25 | 75 | 15 | 1 |
| SKINDICHT® SHVE-M ATEX | | | | | | |
| 52107102 | M 20 x 1,5 | 6.9 - 8.9 | 5 | 22 | 6 | 10 |

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH




Ultimo aggiornamento (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16