


SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, nickel-plated brass cable gland with low resistance 360° screen contact, fast and simple assembling

Info

Pressacavo per applicazioni ferroviarie

Hazard Level: HL 3



guida



Autoestinguente



Privo di alogeni



affidabilità



interferenze

Vantaggi

Privo di alogeni e autoestinguente

Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza

Cablaggio rapido e funzionale

Massima affidabilità

Massima libertà nell'installazione e nella regolazione del cavo

Applicazione

Metropolitane e treni

Sistemi di automatizzazione

Per motori di potenza elevata

Convertitori di frequenza

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Impianti di trasporto e convogliamento

Riferimenti normativi/approvazioni

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione:

Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21

Materiale:

Body: nickel plated brass
Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
EMC-brush: brass wire
Sealing: special elastomere
O-ring: special elastomere

Grado di protezione:

IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura:

Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
Statico: da -40 ° C a +100 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Ø minimo sopra calza (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53112543	M 25 x 1,5	9 - 17	6	29	36.0	8	10
53112544	M 32 x 1,5	11 - 21	8	36	42.2	9	5
53112545	M 40 x 1,5	19 - 28	10	45	49.5	9	5
53112546	M 50 x 1,5	27 - 35	14	54	52.0	10	5
53112547	M 63 x 1,5	34 - 45	20	67	61.3	15	1