


SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, pressacavo in ottone privo di alogeni con elevata sicurezza di funzionamento

Info

Pressacavo per applicazioni ferroviarie

Hazard Level: HL 3



guida



Autoestinguente



Privo di alogeni



affidabilità

Vantaggi

Privo di alogeni e autoestinguente

Ottimale scarico della trazione

Campi di serraggio variabili e ampi

Massima affidabilità

Applicazione

Metropolitane e treni

In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.

Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza per persone e beni di valore

Riferimenti normativi/approvazioni

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Ultimo aggiornamento (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione:

Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21

Materiale:

Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide privo di alogeni
conforme a UL 94 V 0 Guarnizione: elastomero speciale O-ring:
elastomero speciale

Grado di protezione:

IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura:

Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C

Statico: da -40 ° C a +100 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® MS-HF-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53112570	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26.5	6,5	100
53112571	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	100
53112572	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	50
53112573	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53112574	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53112575	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53112576	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	5
53112577	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5