


## SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, pressacavo metrico in ottone nichelato con ampi intervalli di serraggio variabili, in particolare per pareti sottili

### Info

Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!



-  Buona resistenza chimica
-  Resistente alla corrosione
-  Resistenza meccanica
-  Scarico della trazione ottimale
-  Resistente agli acidi
-  Resistente alla temperatura
-  Molteplici approvazioni

### Vantaggi

Speciale per pareti di spessore elevato  
 Massima affidabilità  
 Ottimale scarico della trazione  
 Campi di serraggio variabili e ampi

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-M-XL

### Applicazione

Con filettatura di collegamento lunga per applicazioni su pareti più spesse  
In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.  
Industria chimica  
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione  
Costruzione di macchine e macchinari

### Norm references / Approvals

UL File n. E79903

### Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423  
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserito: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C Statico: da -40 ° C a +100 ° C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® MS-M-XL**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® MS-M-XL						
53112005	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	32.0	12	100
53112015	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	50
53112025	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	41.0	12	50
53112035	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	42.5	12	25
53112045	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	51.5	15	25
53112055	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	54.5	15	10
53112065	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	60.5	15	5

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16