


SKINTOP® KR-M ATEX plus blu

SKINTOP® KR-M ATEX plus blu, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplorazione



Oil & Gas



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale



affidabilità



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Alto grado di protezione
Alta resistenza alle basse temperature
Elevato scarico della trazione
Campi di serraggio variabili e ampi
Elevata protezione dalle vibrazioni

Applicazione

Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® KR-M ATEX plus blu

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per installazione e valori di fissaggio consultare le istruzioni
Certificazioni:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Colore standard:	RAL 5015 blu
Materiale:	Corpo: poliammide speciale Guarnizione: elastomero speciale O-Ring: NBR
Test::	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura:	da -20°C a +80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® KR-M ATEX plus blu

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Clamping range ØF mm	Filettatura M	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® KR-M ATEX plus blu							
54115405	KR-M 12 ATEX plus blu	2 - 4	12 x 1,5	15	30	8	50
54115415	KR-M 16 ATEX plus blu	4 - 6	16 x 1,5	19	34	8	50
54115425	KR-M 20 ATEX plus blu	5 - 10	20 x 1,5	25	38	9	50
54115435	KR-M 25 ATEX plus blu	6 - 13	25 x 1,5	30	40	10	25
54115445	KR-M 32 ATEX plus blu	9 - 15	32 x 1,5	36	47	10	25
54115455	KR-M 40 ATEX plus blu	16 - 23	40 x 1,5	46	52	10	10
54115465	KR-M 50 ATEX plus blu	22 - 29	50 x 1,5	55	62	12	5
54115475	KR-M 63 ATEX plus blu	29 - 39	63 x 1,5	66	71	12	5