

DYMO® XTL 300 / 500

Etichettatrice portatile versatile, semplice e veloce



Tempo di montaggio



Leggero



Ingombri ridotti

Vantaggi

La stampante riconosce automaticamente l'etichetta inserita

Comando intuitivo con applicazioni integrate per etichette

Risparmio di tempo con etichette preconfezionate

Anteprima di stampa

Le protezioni in gomma integrate contribuiscono ad evitare danni da cadute accidentali

Applicazione

Marcatura di cavi, conduttori unipolari e componenti

Resistente ai raggi UV, olio, umidità e sostanze chimiche

Caratteristiche del prodotto

Stampante a trasferimento termico

XTL 500: larghezza max etichetta 54mm, touchscreen, taglio automatico

Riferimenti normativi/approvazioni

Nastri in vinile ed etichette laminare avvolgibili:

certificati UL come componenti conf. UL 969

Numero file: MH48389

Note

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

DYMO® XTL 300 / 500

Software gratuito DYMO ID per il collegamento al PC (disponibile su www.dymo.com) per una facile gestione delle etichette

Incluso

Il kit contiene 1 DYMO XTL 500 (incl. etichette VIN 54BK/WH e LAM 38x39 WH), alimentatore, cavo USB, batteria agli ioni al litio, cordino per il trasporto e istruzioni in una valigetta rigida

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Materiale:

Nastri plastici ed etichette avvolgibili: Termorestringente:

Poliolefina (autoestinguenta UL224), rapporto di restringibilità 3:1

Campo di temperatura:

da -40 °C a +60 °C

Nota

DYMO® è un marchio depositato della Sanford GmbH, a Newell Rubbermaid Company

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

DYMO® XTL 300 / 500

Codice articolo	Descrizione articolo	larghezza (mm)	Per Ø cavo mm	Colore nastro	Stampante	m per confezione
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-
Nastri plastici						
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	trasparente	XTL 300/500	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	bianco	XTL 300/500	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	bianco	XTL 300/500	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	bianco	XTL 500	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	rosso	XTL 500	7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12	-	giallo	XTL 300/500	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	giallo	XTL 500	7
Nastri termorestringenti						
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	2.0 - 6.0	bianco	XTL 300/500	2,7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	4.0 - 12.0	bianco	XTL 300/500	2,7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	8.0 - 24.0	bianco	XTL 300/500	2,7



Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

DYMO® XTL 300 / 500

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16