

## DYMO® XTL 300 / 500

Etichettatrice portatile versatile, semplice e veloce



Tempo di montaggio



Leggero



Ingombri ridotti

### Vantaggi

- La stampante riconosce automaticamente l'etichetta inserita
- Comando intuitivo con applicazioni integrate per etichette
- Risparmio di tempo con etichette preconfezionate
- Anteprima di stampa
- Le protezioni in gomma integrate contribuiscono ad evitare danni da cadute accidentali

### Applicazione

- Marcatura di cavi, conduttori unipolari e componenti
- Resistente ai raggi UV, olio, umidità e sostanze chimiche

### Caratteristiche del prodotto

- Stampante a trasferimento termico
- XTL 300: larghezza max etichetta 24mm, display colorato, taglio manuale
- XTL 500: larghezza max etichetta 54mm, touchscreen, taglio automatico

### Riferimenti normativi/approvazioni

- Nastri in vinile ed etichette laminate avvolgibili:
- certificati UL come componenti conf. UL 969
- Numero file: MH48389

### Note

- Ultimo aggiornamento (09.07.2020)
- ©2020 Lapp Group - all rights reserved.
- Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>
- Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
- PN 0456 / 02\_03.16

## DYMO® XTL 300 / 500

Software DYMO ID gratuito per collegamento PC (disponibile sul sito [www.dmyo.com](http://www.dmyo.com)) per la trasmissione semplice di etichette

### Incluso

Il kit contiene 1 DYMO XTL 300 (incl. etichette VIN 24BK/WH e LAM 21x39 WH) o XTL 500 (incl. etichette VIN 54BK/WH e LAM 38x39 WH), adattatore di carica, cavo USB, batteria agli ioni di litio, nastro di trasporto e istruzioni in una valigetta portaoggetti

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Materiale:	Nastri plastici ed etichette avvolgibili: Termorestringente: Poliolfina (autoestinguenta UL224), rapporto di restringibilità 3:1
Campo di temperatura:	da -40 °C a +60 °C

### Nota

DYMO® è un marchio depositato della Sanford GmbH, a Newell Rubbermaid Company

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**DYMO® XTL 300 / 500**

Codice articolo	Descrizione articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Per Ø cavo mm	Colore nastro	Stampante	Marcatori per confezione	m per confezione
<b>Valigetta DYMO XTL</b>								
83257106	DYMO XTL KIT 300	-	-	-	-	-	-	-
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nastri plastici</b>								
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	-	trasparente	XTL 300/500	-	7
83257147	DYMO XTL VIN 19BK/TR	19	-	-	trasparente	XTL 300/500	-	7
83257150	DYMO XTL VIN 54BK/TR	54	-	-	trasparente	XTL 500	-	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	-	bianco	XTL 300/500	-	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	-	bianco	XTL 300/500	-	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	-	bianco	XTL 500	-	7
83257166	DYMO XTL VIN 12WH/RD	12	-	-	rosso	XTL 300/500	-	7
83257167	DYMO XTL VIN 19WH/RD	19	-	-	rosso	XTL 300/500	-	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	-	rosso	XTL 500	-	7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12	-	-	giallo	XTL 300/500	-	7
83257177	DYMO XTL VIN 19BK/YE	19	-	-	giallo	XTL 300/500	-	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	-	giallo	XTL 500	-	7
<b>Nastri termorestringenti</b>								
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	-	2.0 - 6.0	bianco	XTL 300/500	-	2,7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	-	4.0 - 12.0	bianco	XTL 300/500	-	2,7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	-	8.0 - 24.0	bianco	XTL 300/500	-	2,7

Ultimo aggiornamento (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**DYMO® XTL 300 / 500**

Codice articolo	Descrizione articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Per Ø cavo mm	Colore nastro	Stampante	Marcatori per confezione	m per confezione
83257217	DYMO XTL SHRINK 54-1800BK/WH	54	-	18.0 - 54.0	bianco	XTL 500	-	1,8
<b>Termorestringente</b>								
83257132	DYMO XTL SHRINK 6X34WH	6	34	2.0 - 6.0	bianco	XTL 500	81	-
83257133	DYMO XTL SHRINK 12X34WH	12	34	4.0 - 12.0	bianco	XTL 500	65	-
83257134	DYMO XTL SHRINK 24X34WH	24	34	8.0 - 24.0	bianco	XTL 500	60	-
83257135	DYMO XTL SHRINK 54X34WH	54	34	18.0 - 54.0	bianco	XTL 500	25	-
83257136	DYMO XTL SHRINK 6X47WH	6	47	2.0 - 6.0	bianco	XTL 500	81	-
83257137	DYMO XTL SHRINK 12X47WH	12	47	4.0 - 12.0	bianco	XTL 500	65	-
83257138	DYMO XTL SHRINK 24X47WH	24	47	8.0 - 24.0	bianco	XTL 500	60	-
83257139	DYMO XTL SHRINK 54X47WH	54	47	18.0 - 54.0	bianco	XTL 500	25	-
<b>Etichette avvolgibili laminate</b>								
83257119	DYMO XTL LAM 21X21 WH	21	21	-	bianco	XTL 300/500	250	-
83257120	DYMO XTL LAM 21X39 WH	21	39	-	bianco	XTL 300/500	150	-
83257121	DYMO XTL LAM 21X102 WH	21	102	-	bianco	XTL 300/500	75	-
83257122	DYMO XTL LAM 38X21 WH	38	21	-	bianco	XTL 500	250	-
83257123	DYMO XTL LAM 38X39 WH	38	39	-	bianco	XTL 500	150	-
83257124	DYMO XTL LAM 38X102 WH	38	102	-	bianco	XTL 500	75	-
83257125	DYMO XTL LAM 51X21 WH	51	21	-	bianco	XTL 500	250	-

Ultimo aggiornamento (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**DYMO® XTL 300 / 500**

Codice articolo	Descrizione articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Per Ø cavo mm	Colore nastro	Stampante	Marcatori per confezione	m per confezione
83257126	DYMO XTL LAM 51X39 WH	51	39	-	bianco	XTL 500	100	-
83257127	DYMO XTL LAM 51X102 WH	51	102	-	bianco	XTL 500	70	-

Ultimo aggiornamento (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## DYMO® XTL 300 / 500

