SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE è un tubo in acciaio inox flessibile che supporta elevate sollecitazioni meccaniche ed è estremamente resistente alla corrosione



Resistente al calore

Resistente alle basse temperature

Resistente alla corrosione

Resistenza meccanica

Robusto

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Antitrazione
Resistente alla corrosione
Flessibile
Per elevate sollecitazioni meccaniche
Resistente al calore

Applicazione
Impianti offshore
Tecnica di misura
Impianti industriali
In ambienti umidi o all'esterno
Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSUE

Caratteristiche del prodotto
A basso rischio di incendio

Costruzione
Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato

Note
SILVYN® SSU 10 con doppio profilo Agraff SILVYN® SSUE 10 + 12 con doppio profilo Agraff

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Materiale:	Acciaio inossidabile AISI 316 DW Nr. 1.4404
Campo di temperatura:	da -100 °C a +400 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSUE

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Adatto a SILVYN® LGEF-M/LGES-M	Matassa m
SILVYN® SSUE - acciaio inox					
61804600	10	6,8 x 9,1	25	M 12 x 1,5	25
61804601	12	10 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1	25
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2	25
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5	25
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5	25
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5	25
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5	10
61804613	50	48 x 52,8	90	M 50 x 1,5	10

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16