SILVYN® UI 511

SILVYN® UI 511 - tubo metallico in acciaio inox con scanalatura doppia (profilo AGRAFF) per le più elevate sollecitazioni meccaniche, estremamente resistente alla corrosione

Info
Profilo a doppia graffatura
Per sollecitazioni meccaniche gravose



Resistente al calore

Resistente alle basse temperature

Resistente alla corrosione

Resistenza meccanica

Robusto

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Resistente alla torsione e molto flessibile
Resistente alla corrosione
Per elevate sollecitazioni meccaniche
Adatto all'uso esterno ed alla posa interrata diretta
Antitrazione

Applicazione
Impianti offshore

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® UI 511

Tecnica di misura
Impianti industriali
Industria dell'acciaio
Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

Caratteristiche del prodotto
Acciaio inossidabile AISI 304

Costruzione
Guaina protettiva a spirale in acciaio inossidabile con profilo a doppia graffatura (AGRAFF)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Note:	Misura 2" non disponibile
Materiale:	Acciaio inossidabile AISI 304 DW n. 1.4301
Grado di protezione:	IP40
Campo di temperatura:	da -100 °C a +600 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® UI 511

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min per posa fissa/mobile (mm)	Matassa m
SILVYN® UI 511				
61799815	5/16"	9.5 x 12.5	50 / 60	30
61799816	3/8"	13.0 x 16.0	65 / 80	30
61799817	1/2"	17.0 x 21.0	75 / 100	30
61799818	3/4"	22.0 x 26.0	90 / 125	30
61799819	1"	26.0 x 30.0	120 / 160	30
61799820	1 1/4"	34.0 x 39.0	175 / 220	30
61799831	1 1/2"	40.3 x 44.4	230.0 / 280.0	15
61799822	2"	51.6 x 55.7	285 / 340	15

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16