SILVYN® LCCH-2

SILVYN® LCCH-2 è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola che offre una buona flessibilità e un rivestimento in PVC a tenuta stagna privo di alogeni

Info
Privo di alogeni





Privo di alogeni

Resistenza meccanica

Robusto

Resistente alla temperatura

Resistente ai raggi UV

Impermeabile

Vantaggi
Autoestinguente secondo UL94 V0
Protegge dai liquidi
Elevata resistenza alla compressione
Adatto all'uso esterno ed alla posa interrata diretta
Adatte per elevati stress meccanici

Applicazione
Impianti pubblici
Ingegneria meccanica

Ultimo aggiornamento (30.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCCH-2

Adatto ad ambienti con presenza di liquidi
Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche
Per uso esterno

Caratteristiche del prodotto

Privo di alogeni
Bassa densità dei fumi
Bassa tossicità

Costruzione

Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato
Rivestimento in materiale plastico, privo di alogeni

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	Guaina interna: Acciaio zincato Guaina esterna: materiale plastico privo di alogeni Autoestinguente secondo UL 94 V0
Campo di temperatura:	da -25 °C a +90 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (30.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCCH-2

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Matassa m
SILVYN® LCCH-2				
61804793	12	10.2 x 14	40	25
61804794	16	13 x 17	45	25
61804795	20	16.9 x 21.5	50	25
61804796	25	21.1 x 26	60	25
61804797	32	28.1 x 34	90	25
61804798	40	37.6 x 44.5	120	10
61804799	50	48.4 x 55	130	10
61804788	63	57,5 x 64,5	160	10
61804789	75	70 x 79	190	10

Ultimo aggiornamento (30.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.