

SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M è un controdado divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Montaggio rapido

Smontaggio semplice

Note

Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Colore standard:

Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale:

Poliammide (PA) privo di alogeni

Campo di temperatura:

da -40°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® SPLIT GMP-M

Codice articolo	Filettatura metrica	Pezzi / confezione
SILVYN®SPLIT GMP-M (controdado metrico)		
61806686	16 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806687	20 x 1,5	100
61806692	50 x 1,5	25

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16